


Art.-Nr.: 10.07.04.00040



DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Il profilo di tenuta DI-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcolo 1 m.



Dati di costruzione DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Dati tecnici

Durezza del materiale [Shore A]	20,0 Shore A
Materiale della guarnizione	caucciù naturale NK
Larghezza B	20,00 mm
Altezza H	15,00 mm

Dati di costruzione

Larghezza B1	22,00 mm
Larghezza B2	2,00 mm
Larghezza B	20,00 mm
Altezza H1	33,00 mm
Altezza H2	6,00 mm
Altezza H	15,00 mm
Larghezza B3	16,00 mm
Altezza H3	6,00 mm
Altezza H4	12,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 E3



Dati tecnici

Durezza del materiale [Shore A]	20,0 Shore A
Peso	411,50 g
Materiale della guarnizione	caucciù naturale NK
Famiglia di prodotti	DI-PROF

