

Art.-Nr.: 10.07.04.00040




Données techniques

Dureté de la matière [Shore A]	20,0 Shore A
Matière d'étanchéité	Caoutchouc naturel NK
Largeur B	20,00 mm
Hauteur H	15,00 mm

DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Le profil d'étanchéité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.



Données de construction

Largeur B1	22,00 mm
Largeur B2	2,00 mm
Largeur B	20,00 mm
Hauteur H1	33,00 mm
Hauteur H2	6,00 mm
Hauteur H	15,00 mm
Largeur B3	16,00 mm
Hauteur H3	6,00 mm
Hauteur H4	12,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 E3

Données de construction DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55



Données techniques

Dureté de la matière [Shore A]	20,0 Shore A
Poids propre	411,50 g
Matière d'étanchéité	Caoutchouc naturel NK
Famille de produits	DI-PROF



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00040