


Art.-Nr.: 10.07.04.00041



DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

Il profilo di tenuta DI-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcolo 1 m.



Dati di costruzione DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	20,0 Shore A
Materiale della guarnizione	caucciù naturale NK
Larghezza B	30,00 mm
Altezza H	25,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B1	32,00 mm
Larghezza B2	2,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Altezza H1	53,00 mm
Altezza H2	8,00 mm
Altezza H	25,00 mm
Larghezza B3	24,00 mm
Altezza H3	10,00 mm
Altezza H4	17,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 E3



Profilo di tenuta (metro)

DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55



Art.-Nr.: 10.07.04.00041



Dati tecnici

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	20,0 Shore A
Peso	1.201,20 g
Materiale della guarnizione	caucciù naturale NK
Famiglia di prodotti	DI-PROF



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.04.00041



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00041