


Art.-Nr.: 10.07.04.00041



DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

Le profil d'étanchéité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.



Données de construction DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

Données techniques

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	20,0 Shore A
Matière d'étanchéité	Caoutchouc naturel NK
Largeur B	30,00 mm
Hauteur H	25,00 mm

Données de construction

Attribut	Valeur
Largeur B1	32,00 mm
Largeur B2	2,00 mm
Largeur B	30,00 mm
Hauteur H1	53,00 mm
Hauteur H2	8,00 mm
Hauteur H	25,00 mm
Largeur B3	24,00 mm
Hauteur H3	10,00 mm
Hauteur H4	17,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 E3



Art.-Nr.: 10.07.04.00041



Données techniques

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	20,0 Shore A
Poids propre	1.201,20 g
Matière d'étanchéité	Caoutchouc naturel NK
Famille de produits	DI-PROF



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.04.00041

