

Art.-Nr.: 10.07.04.00041




DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

Sızdırmazlık profili DI-PROF istenilen uzunlukta teslim edilir. Muhasebe birimi 1 m.

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20,0 Shore A
Sızdırmazlık malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Genişlik B	30,00 mm
Yükseklik H	25,00 mm



Tasarım verileri DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

Tasarım verileri

Attribute	Value
Genişlik B1	32,00 mm
Genişlik B2	2,00 mm
Genişlik B	30,00 mm
Yükseklik H1	53,00 mm
Yükseklik H2	8,00 mm
Yükseklik H	25,00 mm
Genişlik B3	24,00 mm
Yükseklik H3	10,00 mm
Yükseklik H4	17,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 E3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Sızdırmazlık profili (metre)

DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55



Art.-Nr.: 10.07.04.00041



Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20,0 Shore A
Ağırlık	1.201,20 g
Sızdırmazlık malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Ürün ailesi	DI-PROF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.04.00041



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00041