

Art.-Nr.: 10.07.04.00041




Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Material de junta	Caucho natural NK
Anchura B	30,00 mm
Altura H	25,00 mm

DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

El perfil hermetizante DI-PROF se suministra en la longitud deseada. Unidad de cálculo 1 m.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Anchura B1	32,00 mm
Anchura B2	2,00 mm
Anchura B	30,00 mm
Altura H1	53,00 mm
Altura H2	8,00 mm
Altura H	25,00 mm
Anchura B3	24,00 mm
Altura H3	10,00 mm
Altura H4	17,00 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3

Datos de diseño DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55



Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55



Art.-Nr.: 10.07.04.00041



Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Peso	1.201,20 g
Material de junta	Caucho natural NK
Familia de productos	DI-PROF



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.04.00041



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00041