Flexolink HD

# FLK-HD G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.07.06.00241

FLK-HD G1/4-IG

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Temperatura d'intervento | -5 ... 130 °C |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Filettatura G2 | M6-AG |




Dati di costruzione FLK-HD G1/4-IG

## Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Lunghezza L | 31,60 mm |
| Diametro esterno D | 69,00 mm |
| Diametro nominale dn | 9,00 mm |
| Diametro interno d | 6,40 mm |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 12,0 mm |
| Filettatura G2 | M6-AG |
| Lunghezza della filettatura LG2 | 10,5 mm |
| Misura della chiave SW1 | 17,0 mm |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 5,0 mm |

## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.07.06.00241**



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it