


Art.-Nr.: 10.07.06.00242



Données techniques

Attribut	Valeur
Température de travail	-5 ... 130 °C
Filetage G1	G1/2"-F
Filetage G2	M6-M

FLK-HD G1/2-IG



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	41,60 mm
Diamètre extérieur D	69,00 mm
Diamètre nominal dn	9,00 mm
Diamètre intérieur d	6,40 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	14,0 mm
Filetage G2	M6-M
Longueur du filetage LG2	10,5 mm
Taille de la clé SW1	24,0 mm
Largeur des appartements SW2	5,0 mm

Données de construction FLK-HD G1/2-IG



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.06.00242


WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00242