

Art.-Nr.: 10.07.06.00443




HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Largeur B	35,00 mm
Connexion 1	Boulon à fente Ø19
Connexion de la ventouse	NPT3/8-M
Raccord de vide	G1/4"-F
Forme	Connexion de l'éjecteur

Les supports pour ventouses HT-SG E sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : Kit de montage



Données de construction HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	72,50 mm
Longueur L2	60,80 mm
Longueur L	39,30 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H1	52,00 mm
Hauteur H	24,50 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	NPT3/8-M
Longueur du filetage LG2	15,0 mm



Art.-Nr.: 10.07.06.00443

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	79,3 g
Famille de produits	HT-SG-E

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.06.00443

**Données de commande des accessoires 10.07.06.00443**

Typ		num
Jeu de pièces de fixation	SET HT-SG..E VSi-HD M4x30	10.07.06.00640
Jeu de pièces de fixation	SET HT-SG..E VSi-HD M4x12	10.07.06.00642

