


Art.-Nr.: 10.07.06.00533



HT-SG A5 I 10 46 RA AB VS

Les supports pour ventouses HT-SG I sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : Raccords filetés rapides STV-GE



Données de construction HT-SG A5 I 10 46 RA AB VS

## Données techniques

| Attribut                         | Valeur                    |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fonction supplémentaire éjecteur | Fonction soufflage active |
| Connexion                        | Adapt. rectangu.          |
| Connexion 1                      | Tête sphér. 32 mm         |
| Connexion de la ventouse         | Adapt. rectangu.          |
| Raccord de vide                  | G1/8"-F                   |
| Forme                            | integrated nozzle         |

## Données de construction

| Attribut             | Valeur   |
|----------------------|----------|
| Longueur L1          | 90,60 mm |
| Longueur L2          | 67,00 mm |
| Longueur L           | 45,50 mm |
| Largeur B1           | 77,00 mm |
| Largeur B2           | 31,00 mm |
| Largeur B            | 46,00 mm |
| Hauteur H1           | 47,70 mm |
| Hauteur H2           | 4,80 mm  |
| Hauteur H            | 24,50 mm |
| Diamètre extérieur D | 32,00 mm |



Art.-Nr.: 10.07.06.00533

**Données techniques**

| Attribut            | Valeur  |
|---------------------|---------|
| Poids propre        | 262,8 g |
| Famille de produits | HT-SG-I |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.06.00533](http://www.schmalz.com/10.07.06.00533)

**Données de commande des accessoires 10.07.06.00533**

| Typ                  |                  | num            |
|----------------------|------------------|----------------|
| Raccord rapide droit | STV-GE G1/8-AG 6 | 10.08.02.00204 |
| Raccord rapide coudé | STV-W G1/8-AG 6  | 10.08.02.00288 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00533](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00533)