



Art.-Nr.: 10.07.06.00587



HT-SG A2 I 10 46 RA AV

I supporti per ventose HT-SG I viene fornito come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: raccordi a innesto STV-GE



Dati di costruzione HT-SG A2 I 10 46 RA AV

Dati tecnici

Attributo	Valore
Funzione supplementare di un eiettore	Ventilazione atmosferica
Connessione	Adatt. rettango.
Connessione 1	Perno c l scanal Ø19
Connessione a ventosa	Adatt. rettango.
Forma	integrated nozzle

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	72,50 mm
Lunghezza L2	60,80 mm
Lunghezza L	40,30 mm
Larghezza B1	77,00 mm
Larghezza B2	31,00 mm
Larghezza B	46,00 mm
Altezza H1	41,20 mm
Altezza H2	4,80 mm
Altezza H	24,50 mm
Diametro esterno D	19,00 mm

Art.-Nr.: 10.07.06.00587

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	143,8 g
Famiglia di prodotti	HT-SG-I

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.06.00587

**Ordinare gli accessori dati 10.07.06.00587**

Typ		codice articolo
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288

