


Art.-Nr.: 10.07.06.00592


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Fonction supplémentaire	Aération atmosphérique
Connexion 1	Boulon à fente Ø19
Connexion de la ventouse	NPT3/8-M
Forme	integrated nozzle

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS

Les supports pour ventouses HT-SG I sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : Raccords filetés rapides STV-GE

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	82,55 mm
Longueur L2	60,80 mm
Longueur L	39,30 mm
Largeur B1	73,00 mm
Largeur B2	32,00 mm
Largeur B	31,00 mm
Hauteur H1	52,85 mm
Hauteur H	24,50 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm
Filetage G2	NPT3/8-M
Longueur du filetage LG2	15,0 mm
Longueur L3	11,70 mm
Filetage G4	G1/8"-F

Données de construction HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS



Art.-Nr.: 10.07.06.00592

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	212,20 g
Famille de produits	HT-SG-I

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.06.00592

**Données de commande accessoires 10.07.06.00592**

Typ		Nombre d'article
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00592