

Art.-Nr.: 10.07.06.00601




HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV

Les supports pour ventouses HT-SG I sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : Raccords filetés rapides STV-GE

Données techniques

Attribut	Valeur
Fonction supplémentaire éjecteur	Aération atmosphérique
Connexion 1	Tête sphér. 32 mm
Connexion de la ventouse	G3/8"-M
Forme	integrated nozzle



Données de construction HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	82,00 mm
Longueur L2	67,00 mm
Longueur L	45,50 mm
Largeur B1	73,00 mm
Largeur B2	32,00 mm
Largeur B	31,00 mm
Hauteur H1	65,50 mm
Hauteur H	24,50 mm
Diamètre extérieur D	32,00 mm
Filetage G2	G3/8"-M



Art.-Nr.: 10.07.06.00601

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	174,2 g
Famille de produits	HT-SG-I

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.06.00601

**Données de commande des accessoires 10.07.06.00601**

Typ		num
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288

