


Art.-Nr.: 10.07.06.00602


**Données techniques**

| Attribut                         | Valeur                 |
|----------------------------------|------------------------|
| Fonction supplémentaire éjecteur | Aération atmosphérique |
| Connexion 1                      | Tête sphér. 32 mm      |
| Connexion de la ventouse         | G3/8"-M                |
| Forme                            | integrated nozzle      |

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV VS

Les supports pour ventouses HT-SG I sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : Raccords filetés rapides STV-GE

**Données de construction**

| Attribut             | Valeur   |
|----------------------|----------|
| Longueur L1          | 92,05 mm |
| Longueur L2          | 67,00 mm |
| Longueur L           | 45,50 mm |
| Largeur B1           | 73,00 mm |
| Largeur B2           | 32,00 mm |
| Largeur B            | 31,00 mm |
| Hauteur H1           | 65,50 mm |
| Hauteur H            | 24,50 mm |
| Diamètre extérieur D | 32,00 mm |
| Filetage G2          | G3/8"-M  |

Données de construction HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV VS



Art.-Nr.: 10.07.06.00602

**Données techniques**

| Attribut            | Valeur  |
|---------------------|---------|
| Poids propre        | 256,4 g |
| Famille de produits | HT-SG-I |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.06.00602](http://www.schmalz.com/10.07.06.00602)

**Données de commande des accessoires 10.07.06.00602**

| Typ                  |                  | num            |
|----------------------|------------------|----------------|
| Raccord rapide droit | STV-GE G1/8-AG 6 | 10.08.02.00204 |
| Raccord rapide coudé | STV-W G1/8-AG 6  | 10.08.02.00288 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00602](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00602)