

Art.-Nr.: 10.07.06.00712


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Largeur B	35,00 mm
Connexion de la ventouse	G1/4"-M
Profil de connexion	2x vis M6

HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Les supports pour ventouses HT-SG sont livrés prêt à être raccordé. Les variantes avec filetage extérieur sont livrées avec des contre-écrous supplémentaires.

Accessoires disponibles : kit de montage

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	50,00 mm
Longueur L	28,50 mm
Hauteur H1	58,00 mm
Hauteur H	24,00 mm
Diamètre intérieur d1	6,4 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G1/4"-M
Longueur du filetage LG2	22,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Longueur L3	1,00 mm

Données de construction HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.07.06.00712



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	74,7 g



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.06.00712



Données de commande des accessoires 10.07.06.00712

Typ		num
Jeu d'assemblage	SET HP-SG 2xM6 T	10.07.06.00739
Jeu d'assemblage	SET HP-SG 2xM6 PXT	10.07.06.00744

