

Vakum hortumu (metre)

VSL 4-2 PU MI-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00001




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU
Bükme yarıçapı dak	20,0 mm
Renk	Sütlü şeffaf
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-40 ... 60 °C
Dış çap D	4,00 mm
İç çap d	2,00 mm

VSL 4-2 PU MI-TR

Vakum/basıncı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	4,00 mm
İç çap d	2,00 mm

Tasarım verileri VSL 4-2 PU MI-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00001

Art.-Nr.: 10.07.09.00001

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU
Bükme yarıçapı dak	20,0 mm
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-40 ... 60 °C
Ağırlık / Metre	0,011 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	4-2

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00001

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00001**

Typ		Ürün numarası
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 4	10.08.02.00203
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/4-IG 4	10.08.02.00152
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Fiş birleşimi, T	STV-T M5-AG 4	10.09.02.00038
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/4-AG 4	10.08.02.00167
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF M5-AG 4	10.08.02.00165
Fiş konnektörü, T	SVB-T 4	10.09.02.00020

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00001