

Flexible de vide (mètre)

VSL 6-4 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00002




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PU
Rayon de flexion min.	35,0 mm
Couleur	Milky-transparent
Longueur max.	500,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-20 ... 90 °C
Diamètre extérieur D	6,00 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm

VSL 6-4 PU MI-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	6,00 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm

Données de construction VSL 6-4 PU MI-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00002

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00002

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PU
Rayon de flexion min.	35,0 mm
Longueur max.	500,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-20 ... 90 °C
Poids propre / mètre	0,016 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	6-4

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.09.00002

**Données de commande des accessoires 10.07.09.00002**

Typ		num
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 4 M5-ROH	10.08.03.00153
Raccord de tuyau	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00152
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccord rapide droit	STVI-GE G1/4-IG 6	10.08.02.00153
Raccord rapide droit	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/4-AG 6	10.09.02.00042
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/4-AG 6	10.08.02.00169
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Connexion T	SVB-T 6	10.09.02.00021

