

VSL 6-4 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00002




Технические данные

Attribute	Value
Материал шланга	PU
Радиус изгиба мин.	35.0 mm
Цвет	Молочно-прозрачный
Длина макс.	500.00 m
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	-0,95 ... 10,00 бар
Температура эксплуатации	-20 ... 90 °C
Наружный диаметр D	6.00 mm
Внутренний диаметр d	4.00 mm

VSL 6-4 PU MI-TR

Шланг вакуума/сжатого воздуха VSL поставляется необходимой длины.

Доступные аксессуары: шланговый зажим



Конструктивные данные

Attribute	Value
Наружный диаметр D	6.00 mm
Внутренний диаметр d	4.00 mm

Конструктивные данные VSL 6-4 PU MI-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00002

Art.-Nr.: 10.07.09.00002



Технические данные

Attribute	Value
Материал шланга	PU
Радиус изгиба мин.	35.0 mm
Длина макс.	500.00 m
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	-0,95 ... 10,00 бар
Температура эксплуатации	-20 ... 90 °C
Вес / метр	0.016 kg/m
Семейство продуктов	VSL
Тип шланга по конструкции	6-4

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00002



Данные для заказа Аксессуары 10.07.09.00002

Тип		Количество предметов
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST M5-AG 4 MS-V	10.08.03.00152
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Вставная муфта, прямой	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Вставная муфта, прямой	STVI-GE G1/4-IG 6	10.08.02.00153
Вставная муфта, прямой	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
Вставная муфта, T	STV-T G1/4-AG 6	10.09.02.00042
Вставная муфта, T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Вставная муфта, колено	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Вставная муфта, колено	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Вставная муфта, колено	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Вставная муфта, колено	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Вставная муфта, колено	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Вставная муфта, колено	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Вставная муфта, колено	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Вставная муфта, колено	STV-WF G1/4-AG 6	10.08.02.00169
Вставная муфта, колено	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Штепсельный разъем, T	SVB-T 6	10.09.02.00021

