

Vakum hortumu (metre)

## VSL 8-6 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00003




### Teknik veriler

Malzeme hortumu	PU
Bükme yarıçapı dak	45,0 mm
Renk	Sütlü şeffaf
Uzunluk maks.	500,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Dış çap D	8,00 mm
İç çap d	6,00 mm

VSL 8-6 PU MI-TR

Vakum/basınçlı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



### Tasarım verileri

Dış çap D	8,00 mm
İç çap d	6,00 mm

Tasarım verileri VSL 8-6 PU MI-TR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00003](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00003)

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00003

**Teknik veriler**

Malzeme hortumu	PU
Bükme yarıçapı dak	45,0 mm
Uzunluk maks.	500,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Ağırlık / Metre	0,027 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	8-6

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00003**

Typ		Ürün numarası
Hortum manşonu	ST G1/4-AG 6 MS-V	10.08.03.00156
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/4-IG 8	10.08.02.00154
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/4-AG 8	10.09.02.00043
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/4-AG 8	10.08.02.00171
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234
Fiş konnektörü, T	SVB-T 8	10.09.02.00022

