




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PU
Rayon de flexion min.	45,0 mm
Couleur	Milky-transparent
Longueur max.	500,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-35 ... 60 °C
Diamètre extérieur D	8,00 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm

VSL 8-6 PU MI-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	8,00 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm

Données de construction VSL 8-6 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00003

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PU
Rayon de flexion min.	45,0 mm
Longueur max.	500,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-35 ... 60 °C
Poids propre / mètre	0,027 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	8-6

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.09.00003

**Données de commande des accessoires 10.07.09.00003**

Typ		num
Raccord de tuyau	ST G1/4-AG 6 MS-V	10.08.03.00156
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Raccord rapide droit	STVI-GE G1/4-IG 8	10.08.02.00154
Raccord rapide droit	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/4-AG 8	10.09.02.00043
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Raccord rapide coudé	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/4-AG 8	10.08.02.00171
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
Raccord rapide coudé	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234
Connexion T	SVB-T 8	10.09.02.00022

