




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU
Radio de flexión mín.	45,0 mm
Color	Lechoso-transparente
Longitud máx.	500,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso	-35 ... 60 °C
Diámetro exterior D	8,00 mm
Diámetro interior d	6,00 mm

VSL 8-6 PU MI-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	8,00 mm
Diámetro interior d	6,00 mm

Datos de diseño VSL 8-6 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00003

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU
Radio de flexión mín.	45,0 mm
Longitud máx.	500,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso	-35 ... 60 °C
Peso / metro	0,027 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	8-6

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00003

**Datos de pedido accesorios 10.07.09.00003**

Typ		Número de artículo
Boquilla de tubo	ST G1/4-AG 6 MS-V	10.08.03.00156
Boquilla de tubo	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Enchufe rápido recto	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Enchufe rápido recto	STVI-GE G1/4-IG 8	10.08.02.00154
Enchufe rápido recto	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151
Conector rápido en T	STV-T G1/4-AG 8	10.09.02.00043
Conector rápido en T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
Conector rápido acodado	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Conector rápido acodado	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
Conector rápido acodado	STV-WF G1/4-AG 8	10.08.02.00171
Conector rápido acodado	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
Conector rápido acodado	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234
Conexión en T	SVB-T 8	10.09.02.00022

