




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PVC avec tissu
Couleur	Clear-transparent
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Diamètre extérieur D	15,00 mm
Diamètre intérieur d	9,00 mm

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	15,00 mm
Diamètre intérieur d	9,00 mm

Données de construction VSL 15-9 PVC-G KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00005

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PVC avec tissu
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Poids propre / mètre	0,144 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	15-9

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.09.00005

**Données de commande accessoires 10.07.09.00005**

Typ		Nombre d'article
Collier de serrage	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Chapeau (rectangulaire)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
Raccord de tuyau	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Raccord de tuyau	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159


WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00005