




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Doku ile PVC
Renk	Şeffaf-açık
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Dış çap D	15,00 mm
İç çap d	9,00 mm

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	15,00 mm
İç çap d	9,00 mm



Art.-Nr.: 10.07.09.00005

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Doku ile PVC
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Ağırlık / Metre	0,144 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	15-9

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00005

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00005**

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 10-16 ST-VZ
Kapak (dikdörtgen)	KAPP 9 Band
Hortum manşonu	ST G1/2-AG 9 MS-V
Hortum manşonu	ST G1/4-AG 9 MS-V
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 9 MS-V
Hortum manşonu	ST G3/8-AG 9 MS-V

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00005