

Tubo flessibile aria compressa  
**VSL 21-12 PVC-G KL-TR**



Art.-Nr.: 10.07.09.00006




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con tessuto
Colore	Chiaro-trasparente
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Diametro esterno D	21,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibili: fascetta



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	21,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm

Dati di costruzione VSL 21-12 PVC-G KL-TR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00006](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00006)

1

# Tubo flessibile aria compressa

## VSL 21-12 PVC-G KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00006



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con tessuto
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Peso / metro	0,297 kg/m
Tipo di tubo flessibile di design	21-12

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.07.09.00006](http://www.schmalz.com/10.07.09.00006)



### Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00006

Typ		codice articolo
Fascetta	SSB 12-22 ST-VZ	10.07.10.00160
Fascetta	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Fascetta	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Protezione (rettang.)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Bocchetta	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Bocchetta	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
Bocchetta	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
Bocchetta	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00006](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00006)