


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PVC avec tissu
Couleur	Clear-transparent
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Diamètre extérieur D	21,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	21,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm

Données de construction VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00006

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PVC avec tissu
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Poids propre / mètre	0,297 kg/m
Type de tuyau de construction	21-12

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.09.00006

**Données de commande accessoires 10.07.09.00006**

Typ		Nombre d'article
Collier de serrage	SSB 12-22 ST-VZ	10.07.10.00160
Collier de serrage	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Collier de serrage	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Chapeau (rectangulaire)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Raccord de tuyau	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
Raccord de tuyau	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
Raccord de tuyau	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160


WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00006