


Tubo flexible para aire comprimido

VSL 21-12 PVC-G KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00006




VSL 21-12 PVC-G KL-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PVC con tejido
Color	Claro-transparente
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Temperatura de uso	°C
Diámetro exterior D	21,00 mm
Diámetro interior d	12,00 mm



Datos de diseño VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	21,00 mm
Diámetro interior d	12,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00006

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 21-12 PVC-G KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00006



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PVC con tejido
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Temperatura de uso	°C
Peso / metro	0,297 kg/m
Tipo de tubo flexible de diseño	21-12

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00006



Pedir accesorios de datos 10.07.09.00006

Typ		n
Abrazadera de tubo	SSB 12-22 ST-VZ	10.07.10.00160
Abrazadera de tubo	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Abrazadera de tubo	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Tapa protectora (rectangular)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Boquilla de tubo	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Boquilla de tubo	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
Boquilla de tubo	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
Boquilla de tubo	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00006