


VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Doku ile PVC
Renk	Şeffaf-açık
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Dış çap D	21,00 mm
İç çap d	12,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	21,00 mm
İç çap d	12,00 mm

Art.-Nr.: 10.07.09.00006

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Doku ile PVC
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Ağırlık / Metre	0,297 kg/m
Tasarım hortum tipi	21-12

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00006

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00006**

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 12-22 ST-VZ
Hortum kelepçesi	SSB 16-27 ST-VZ
Hortum kelepçesi	SSB 20-32 ST-VZ
Kapak (dikdörtgen)	KAPP 9 Band
Hortum manşonu	ST G1/2-AG 13 MS-V
Hortum manşonu	ST G1/4-AG 13 MS-V
Hortum manşonu	ST G3/4-AG 13 MS-V
Hortum manşonu	ST G3/8-AG 13 MS-V

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00006