


Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00007




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PVC con espiral de alambre
Radio de flexión mín.	85,0 mm
Color	Claro-transparente
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,90 ... 5,00 bar
Temperatura de uso	-15 ... 65 °C
Diámetro exterior D	26,00 mm
Diámetro interior d	19,00 mm

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	26,00 mm
Diámetro interior d	19,00 mm

Datos de diseño VSL 26-19 PVC-DS KL-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00007

Art.-Nr.: 10.07.09.00007



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PVC con espiral de alambre
Radio de flexión mín.	85,0 mm
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,90 ... 5,00 bar
Temperatura de uso	-15 ... 65 °C
Peso / metro	0,330 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	26-19

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00007



Pedir accesorios de datos 10.07.09.00007

Typ		n
Abrazadera de tubo	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Tapa protectora (rectangular)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Boquilla de tubo	ST G1/2-AG 19 MS-V	10.08.03.00163
Boquilla de tubo	ST G3/4-AG 19 MS-V	10.08.03.00165



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00007