


Vakum hortumu (metre)

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00007




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Tel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	85,0 mm
Renk	Şeffaf-açık
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,90 ... 5,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-15 ... 65 °C
Dış çap D	26,00 mm
İç çap d	19,00 mm

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	26,00 mm
İç çap d	19,00 mm

Tasarım verileri VSL 26-19 PVC-DS KL-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00007

Art.-Nr.: 10.07.09.00007

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Tel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	85,0 mm
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,90 ... 5,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-15 ... 65 °C
Ağırlık / Metre	0,330 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	26-19

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00007

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00007**

Typ		Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Kapak (dikdörtgen)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Hortum manşonu	ST G1/2-AG 19 MS-V	10.08.03.00163
Hortum manşonu	ST G3/4-AG 19 MS-V	10.08.03.00165

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00007