


Vakum hortumu (metre)

VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00008




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Tel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	110,0 mm
Renk	Şeffaf-açık
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,85 ... 4,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-15 ... 65 °C
Dış çap D	41,00 mm
İç çap d	32,00 mm

VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	41,00 mm
İç çap d	32,00 mm

Tasarım verileri VSL 41-32 PVC-DS KL-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00008

Art.-Nr.: 10.07.09.00008

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Tel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	110,0 mm
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,85 ... 4,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-15 ... 65 °C
Ağırlık / Metre	0,710 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	41-32

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00008

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00008**

Typ		Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Kapak (dikdörtgen)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Hortum kelepçesi	SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005
Hortum manşonu	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168
Hortum manşonu	ST G1-1/4-AG 32 MS-V	10.08.03.00169

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00008