


Tubo flessibile per vuoto (metro)

## VSL 41-32 PVC-DS KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00008




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con spirale metallica
Raggio di piegatura min.	110,0 mm
Colore	Chiaro-trasparente
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,85 ... 4,00 bar
Temperatura d'intervento	-15 ... 65 °C
Diametro esterno D	41,00 mm
Diametro interno d	32,00 mm

VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibili: fascetta



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	41,00 mm
Diametro interno d	32,00 mm

Dati di costruzione VSL 41-32 PVC-DS KL-TR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00008](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00008)

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00008

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con spirale metallica
Raggio di piegatura min.	110,0 mm
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,85 ... 4,00 bar
Temperatura d'intervento	-15 ... 65 °C
Peso / metro	0,710 kg/m
Famiglia di prodotti	VSL
Tipo di tubo flessibile di design	41-32

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.07.09.00008](http://www.schmalz.com/10.07.09.00008)

**Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00008**

Typ		codice articolo
Fascetta	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Protezione (rettang.)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Fascetta	SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005
Bocchetta	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168
Bocchetta	ST G1-1/4-AG 32 MS-V	10.08.03.00169

