Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 41-35 PVC-PS GR

Art.-Nr.: 10.07.09.00010

VSL 41-35 PVC-PS GR

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con spirale in PVC
Raggio di piegatura min.	65,0 mm
Colore	grigio
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,50 ... 0,50 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 70 °C
Diametro esterno D	41,00 mm
Diametro interno d	35,00 mm

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibli: fascetta



Dati di costruzione VSL 41-35 PVC-PS GR

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	41,00 mm
Diametro interno d	35,00 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 41-35 PVC-PS GR

Art.-Nr.: 10.07.09.00010

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con spirale in PVC
Raggio di piegatura min.	65,0 mm
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,50 ... 0,50 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 70 °C
Peso / metro	0,320 kg/m
Famiglia di prodotti	VSL
Tipo di tubo flessibile di design	41-35

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.07.09.00010**

Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00010

Typ		codice articolo
Fascetta	SSD 35-40 ST-VZ	10.07.10.00018
Fascetta	SSD 37-42 ST-VZ	10.07.10.00019

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it