

Vakum hortumu (metre)

VSL 41-35 PVC-PS GR



Art.-Nr.: 10.07.09.00010



VSL 41-35 PVC-PS GR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PVC-spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	65,0 mm
Renk	gri
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,50 ... 0,50 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Dış çap D	41,00 mm
İç çap d	35,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	41,00 mm
İç çap d	35,00 mm



Tasarım verileri VSL 41-35 PVC-PS GR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00010

Art.-Nr.: 10.07.09.00010

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PVC-spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	65,0 mm
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,50 ... 0,50 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Ağırlık / Metre	0,320 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	41-35

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00010

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00010**

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi SSD 35-40 ST-VZ	10.07.10.00018
Hortum kelepçesi SSD 37-42 ST-VZ	10.07.10.00019

