




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PE
Color	azul
Longitud máx.	100,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Temperatura de uso	°C
Diámetro exterior D	6,00 mm
Diámetro interior d	4,00 mm

VSL 6-4 PE BL

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	6,00 mm
Diámetro interior d	4,00 mm

Datos de diseño VSL 6-4 PE BL



Art.-Nr.: 10.07.09.00014



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PE
Longitud máx.	100,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Temperatura de uso	°C
Peso / metro	0,145 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	6-4

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00014



Pedir accesorios de datos 10.07.09.00014

Typ		n
Boquilla de tubo	ST G1/8-AG 4 M5-ROH	10.08.03.00153
Boquilla de tubo	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00152
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Enchufe rápido recto	STVI-GE G1/4-IG 6	10.08.02.00153
Enchufe rápido recto	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
Conector rápido en T	STV-T G1/4-AG 6	10.09.02.00042
Conector rápido en T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Conector rápido acodado	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Conector rápido acodado	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Conector rápido acodado	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Conector rápido acodado	STV-WF G1/4-AG 6	10.08.02.00169
Conector rápido acodado	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Conexión en T	SVB-T 6	10.09.02.00021



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00014