

Tuyau d'air comprimé
VSL 6-4 PE BL



Art.-Nr.: 10.07.09.00014




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PE
Couleur	bleu
Longueur max.	100,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Diamètre extérieur D	6,00 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm

VSL 6-4 PE BL

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	6,00 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm

Données de construction VSL 6-4 PE BL



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00014

Tuyau d'air comprimé VSL 6-4 PE BL



Art.-Nr.: 10.07.09.00014



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PE
Longueur max.	100,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Poids propre / mètre	0,145 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	6-4

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.09.00014



Données de commande accessoires 10.07.09.00014

Typ		Nombre d'article
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 4 M5-ROH	10.08.03.00153
Raccord de tuyau	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00152
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccord rapide droit	STVI-GE G1/4-IG 6	10.08.02.00153
Raccord rapide droit	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/4-AG 6	10.09.02.00042
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/4-AG 6	10.08.02.00169
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Connexion T	SVB-T 6	10.09.02.00021



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00014