


Vakum hortumu (metre)

VSL 19-13 PVC-DS KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00016




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Tel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	85,0 mm
Renk	Şeffaf-açık
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,90 ... 5,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-15 ... 65 °C
Dış çap D	19,20 mm
İç çap d	13,00 mm

VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	19,20 mm
İç çap d	13,00 mm

Tasarım verileri VSL 19-13 PVC-DS KL-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00016

Art.-Nr.: 10.07.09.00016

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Tel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	85,0 mm
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,90 ... 5,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-15 ... 65 °C
Ağırlık / Metre	0,190 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	19-13

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00016

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00016**

Typ		Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 12-20 ST-VZ	10.07.10.00159
Hortum kelepçesi	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Hortum manşonu	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Hortum manşonu	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
Hortum manşonu	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
Hortum manşonu	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160

