Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00020



VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PU, cavo a spirale, antistatico
Raggio di piegatura min.	35,0 mm
Colore	Chiaro-trasparente
Lunghezza max.	20,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,82 ... 2,48 bar
Temperatura d'intervento	-40 ... 90 °C
Diametro esterno D	60,00 mm
Diametro interno d	50,00 mm

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibli: fascetta



Dati di costruzione VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	60,00 mm
Diametro interno d	50,00 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00020

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PU, cavo a spirale, antistatico
Raggio di piegatura min.	35,0 mm
Lunghezza max.	20,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,82 ... 2,48 bar
Temperatura d'intervento	-40 ... 90 °C
Famiglia di prodotti	VSL
Tipo di tubo flessibile di design	60-50

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.07.09.00020**

Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00020

Typ		codice articolo
Fascetta	SSD 57-62 ST-VZ	10.07.10.00036

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it