

Flexible de vide (mètre)

VSL 61-50 PVC-DS GR

Art.-Nr.: 10.07.09.00033




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PVC en câble spiralé dur
Rayon de flexion min.	90,0 mm
Couleur	gris
Longueur max.	10,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,78 ... 1,50 bar
Température de travail	-20 ... 70 °C
Diamètre extérieur D	61,00 mm
Diamètre intérieur d	50,00 mm

VSL 61-50 PVC-DS GR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	61,00 mm
Diamètre intérieur d	50,00 mm

Données de construction VSL 61-50 PVC-DS GR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00033

Flexible de vide (mètre)

VSL 61-50 PVC-DS GR



Art.-Nr.: 10.07.09.00033



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PVC en câble spiralé dur
Rayon de flexion min.	90,0 mm
Longueur max.	10,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,78 ... 1,50 bar
Température de travail	-20 ... 70 °C
Poids propre / mètre	0,541 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	61-50

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.09.00033



Données de commande accessoires 10.07.09.00033

Typ	Nombre d'article
Collier de serrage	SSD 57-62 ST-VZ 10.07.10.00036



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00033