


Flexible de vide (mètre)

VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00034




VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PU, câble spiralé, antistatique
Rayon de flexion min.	40,0 mm
Couleur	Transparent
Longueur max.	20,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,69 ... 2,09 bar
Température de travail	-40 ... 90 °C
Diamètre extérieur D	71,00 mm
Diamètre intérieur d	60,00 mm



Données de construction VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	71,00 mm
Diamètre intérieur d	60,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00034

Flexible de vide (mètre)

VSL 71-60 PU-DS-AS TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00034



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PU, câble spiralé, antistatique
Rayon de flexion min.	40,0 mm
Longueur max.	20,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,69 ... 2,09 bar
Température de travail	-40 ... 90 °C
Poids propre / mètre	0,780 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	71-60

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.09.00034



Données de commande accessoires 10.07.09.00034

Typ	Nombre d'article
Collier de serrage	SSD 65-70 ST-VZ 10.07.10.00098



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00034