


Vakum hortumu (metre)

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00036




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU, tel spiral, antistatik
Bükme yarıçapı dak	25,0 mm
Renk	Şeffaf
Uzunluk maks.	20,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 3,77 bar
Çalışma sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Dış çap D	42,00 mm
İç çap d	32,00 mm

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	42,00 mm
İç çap d	32,00 mm

Tasarım verileri VSL 42-32 PU-DS-AS TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00036

Art.-Nr.: 10.07.09.00036

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU, tel spiral, antistatik
Bükme yarıçapı dak	25,0 mm
Uzunluk maks.	20,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 3,77 bar
Çalışma sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Ağırlık / Metre	0,440 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	42-32

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00036

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00036**

Typ		Ürün numarası
Kapak (dikdörtgen)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Hortum kelepçesi	SSD 37-42 ST-VZ	10.07.10.00019
Hortum manşonu	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168
Hortum manşonu	ST G1-1/4-AG 32 MS-V	10.08.03.00169

