





VSL 42-32 PU-DS-AS TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	25,0 mm
Color	Transparente
Longitud máx.	20,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 3,77 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Diámetro exterior D	42,00 mm
Diámetro interior d	32,00 mm



Datos de diseño VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	42,00 mm
Diámetro interior d	32,00 mm

Art.-Nr.: 10.07.09.00036



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	25,0 mm
Longitud máx.	20,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 3,77 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Peso / metro	0,440 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	42-32

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00036



Pedir accesorios de datos 10.07.09.00036

Typ		n
Tapa protectora (rectangular)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Abrazadera de tubo	SSD 37-42 ST-VZ	10.07.10.00019
Boquilla de tubo	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168
Boquilla de tubo	ST G1-1/4-AG 32 MS-V	10.08.03.00169



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00036