

Vakum hortumu (metre)

VSL 12-9 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00037




Teknik veriler

Malzeme hortumu	PU
Bükme yarıçapı dak	70,0 mm
Renk	Sütlü şeffaf
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
Dış çap D	12,00 mm
İç çap d	9,00 mm

VSL 12-9 PU MI-TR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri

Dış çap D	12,00 mm
İç çap d	9,00 mm

Tasarım verileri VSL 12-9 PU MI-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00037

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00037

**Teknik veriler**

Malzeme hortumu	PU
Bükme yarıçapı dak	70,0 mm
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
Ağırlık / Metre	0,058 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	12-9

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00037**

Typ		Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Hortum manşonu	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
Hortum manşonu	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Hortum manşonu	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/2-AG 12	10.08.02.00210
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/4-AG 12	10.09.02.00045
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/2-AG 12	10.08.02.00164
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Fiş konnektörü, T	SVB-T 12	10.09.02.00023

