

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 12-9 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00037




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU
Radio de flexión mín.	70,0 mm
Color	Lechoso-transparente
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso	-20 ... 90 °C
Diámetro exterior D	12,00 mm
Diámetro interior d	9,00 mm

VSL 12-9 PU MI-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	12,00 mm
Diámetro interior d	9,00 mm

Datos de diseño VSL 12-9 PU MI-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00037

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 12-9 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00037



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU
Radio de flexión mín.	70,0 mm
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso	-20 ... 90 °C
Peso / metro	0,058 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	12-9

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00037



Datos de pedido accesorios 10.07.09.00037

Typ		Número de artículo
Abrazadera de tubo	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Boquilla de tubo	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
Boquilla de tubo	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
Boquilla de tubo	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Boquilla de tubo	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/2-AG 12	10.08.02.00210
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Enchufe rápido recto	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Conector rápido en T	STV-T G1/4-AG 12	10.09.02.00045
Conector rápido acodado	STV-W G1/2-AG 12	10.08.02.00164
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Conector rápido acodado	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Conexión en T	SVB-T 12	10.09.02.00023



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00037