

Flexible de vide (mètre)

## VSL 12-9 PU MI-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00037




### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PU
Rayon de flexion min.	70,0 mm
Couleur	Milky-transparent
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-20 ... 90 °C
Diamètre extérieur D	12,00 mm
Diamètre intérieur d	9,00 mm

VSL 12-9 PU MI-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



### Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	12,00 mm
Diamètre intérieur d	9,00 mm

Données de construction VSL 12-9 PU MI-TR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00037](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00037)

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00037

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PU
Rayon de flexion min.	70,0 mm
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-20 ... 90 °C
Poids propre / mètre	0,058 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	12-9

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.09.00037](http://www.schmalz.com/10.07.09.00037)

**Données de commande des accessoires 10.07.09.00037**

Typ		num
Collier de serrage	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
Raccord de tuyau	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Raccord de tuyau	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Raccord rapide droit	STV-GE G1/2-AG 12	10.08.02.00210
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/4-AG 12	10.09.02.00045
Raccord rapide coudé	STV-W G1/2-AG 12	10.08.02.00164
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Raccord rapide coudé	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Connexion T	SVB-T 12	10.09.02.00023

