

Vakum hortumu (metre)

VSL 14-11 PU MI-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00038




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU
Bükme yarıçapı dak	100,0 mm
Renk	Sütlü şeffaf
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
Dış çap D	14,00 mm
İç çap d	11,00 mm

VSL 14-11 PU MI-TR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	14,00 mm
İç çap d	11,00 mm

Tasarım verileri VSL 14-11 PU MI-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00038

Art.-Nr.: 10.07.09.00038

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU
Bükme yarıçapı dak	100,0 mm
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
Ağırlık / Metre	0,069 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	14-11

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00038

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00038**

Typ		Ürün numarası
Kapak (dikdörtgen)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Hortum kelepçesi	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/2-AG 14	10.08.02.00300
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
Fiş konnektörü, T	SVB-T 14	10.09.02.00046

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00038