




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PVC en câble spiralé dur
Rayon de flexion min.	95,0 mm
Couleur	Clear-transparent
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,85 ... 4,00 bar
Température de travail	-15 ... 65 °C
Diamètre extérieur D	33,00 mm
Diamètre intérieur d	25,00 mm

VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	33,00 mm
Diamètre intérieur d	25,00 mm

Données de construction VSL 33-25 PVC-DS KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00041

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PVC en câble spiralé dur
Rayon de flexion min.	95,0 mm
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,85 ... 4,00 bar
Température de travail	-15 ... 65 °C
Poids propre / mètre	0,510 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	33-25

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.09.00041

**Données de commande accessoires 10.07.09.00041**

Typ		Nombre d'article
Collier de serrage	SSB 23-35 ST-VZ	10.07.10.00161
Collier de serrage	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Chapeau (rectangulaire)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Raccord de tuyau	ST G1-AG 25 MS-V	10.08.03.00167
Raccord de tuyau	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00166

