

Tubo flexible de vacío (metro)

## VSL 33-25 PVC-DS KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00041




### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PVC con espiral de alambre
Radio de flexión mín.	95,0 mm
Color	Claro-transparente
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,85 ... 4,00 bar
Temperatura de uso	-15 ... 65 °C
Diámetro exterior D	33,00 mm
Diámetro interior d	25,00 mm

VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	33,00 mm
Diámetro interior d	25,00 mm

Datos de diseño VSL 33-25 PVC-DS KL-TR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00041](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00041)

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00041



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PVC con espiral de alambre
Radio de flexión mín.	95,0 mm
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,85 ... 4,00 bar
Temperatura de uso	-15 ... 65 °C
Peso / metro	0,510 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	33-25

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.07.09.00041](http://www.schmalz.com/10.07.09.00041)



## Pedir accesorios de datos 10.07.09.00041

Typ		n
Abrazadera de tubo	SSB 23-35 ST-VZ	10.07.10.00161
Abrazadera de tubo	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Tapa protectora (rectangular)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Boquilla de tubo	ST G1-AG 25 MS-V	10.08.03.00167
Boquilla de tubo	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00166

