

VSL 85-75 PVC-PS GR



Art.-Nr.: 10.07.09.00048




Технические данные

Attribute	Value
Материал шланга	PVC со спиралью из ПВХ
Радиус изгиба мин.	114.0 mm
Цвет	серый
Длина макс.	10.00 m
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	0,29 ... 1,00 бар
Температура эксплуатации	-20 ... 70 °C
Наружный диаметр D	85.00 mm
Внутренний диаметр d	75.00 mm

VSL 85-75 PVC-PS GR

Шланг вакуума/сжатого воздуха VSL поставляется необходимой длины.

Доступные аксессуары: шланговый зажим



Конструктивные данные

Attribute	Value
Наружный диаметр D	85.00 mm
Внутренний диаметр d	75.00 mm

Конструктивные данные VSL 85-75 PVC-PS GR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00048

VSL 85-75 PVC-PS GR



Art.-Nr.: 10.07.09.00048



Технические данные

Attribute	Value
Материал шланга	PVC со спиралью из ПВХ
Радиус изгиба мин.	114.0 mm
Длина макс.	10.00 m
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	0,29 ... 1,00 бар
Температура эксплуатации	-20 ... 70 °C
Вес / метр	0.920 kg/m
Семейство продуктов	VSL
Тип шланга по конструкции	85-75

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00048



Данные для заказа Аксессуары 10.07.09.00048

Тип	Количество предметов
Шланговый зажим	SSD 85-90 ST-VZ 10.07.10.00102



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00048