

Art.-Nr.: 10.07.09.00050




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PE
Color	azul
Longitud máx.	100,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Temperatura de uso	°C
Diámetro exterior D	12,00 mm
Diámetro interior d	9,00 mm

VSL 12-9 PE BL

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	12,00 mm
Diámetro interior d	9,00 mm

Datos de diseño VSL 12-9 PE BL



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00050

Art.-Nr.: 10.07.09.00050



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PE
Longitud máx.	100,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Temperatura de uso	°C
Peso / metro	0,457 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	12-9

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00050



Datos de pedido accesorios 10.07.09.00050

Typ		Número de artículo
Abrazadera de tubo	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Boquilla de tubo	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
Boquilla de tubo	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
Boquilla de tubo	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Boquilla de tubo	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/2-AG 12	10.08.02.00210
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Enchufe rápido recto	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Conector rápido en T	STV-T G1/4-AG 12	10.09.02.00045
Conector rápido acodado	STV-W G1/2-AG 12	10.08.02.00164
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Conector rápido acodado	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Conexión en T	SVB-T 12	10.09.02.00023

