

Basınçlı hava hortumu
VSL 12-9 PE BL



Art.-Nr.: 10.07.09.00050




Teknik veriler

Malzeme hortumu	PE
Renk	mavi
Uzunluk maks.	100,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Dış çap D	12,00 mm
İç çap d	9,00 mm

VSL 12-9 PE BL

Vakum/basınçlı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri

Dış çap D	12,00 mm
İç çap d	9,00 mm

Tasarım verileri VSL 12-9 PE BL



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00050

1

Basıncılı hava hortumu
VSL 12-9 PE BL



Art.-Nr.: 10.07.09.00050



Teknik veriler

Malzeme hortumu	PE
Uzunluk maks.	100,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Ağırlık / Metre	0,457 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	12-9

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00050

Typ		Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Hortum manşonu	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
Hortum manşonu	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Hortum manşonu	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/2-AG 12	10.08.02.00210
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/4-AG 12	10.09.02.00045
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/2-AG 12	10.08.02.00164
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Fiş konnektörü, T	SVB-T 12	10.09.02.00023



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00050